



FL119A

### orion plus IP65 PO a.650 l.500 p.200

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	650 mm
Largura	500 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1,2 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	4
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim