



UDB2075125

**Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Longueur	428 mm
Hauteur minimale de la chape	75 mm
Plage de nivellement	75 - 125 mm
Taille nominale	240 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN
---	--------

**Equipement**

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du couvercle	Oui

**Matière**

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

**Fonctions**

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape	Non
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

