



10116019



**Ram 1-fack, Plast, Q.1, Vit, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 1 |
| Antal moduler | 1 |

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Sammet     |
| Material     | Duroplast  |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 80,50 mm |
| Bredd | 80,50 mm |
| Djup  | 9,90 mm  |

**Tillbehör**

|               |    |
|---------------|----|
| Har märksfält | Ja |
|---------------|----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |
|--------------------------------|-------------------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK02 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
| Märkning  | Med märkfält                                        |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |