



HW2E420FE

### Interruttore automatico aperto hw+ HW2 66kA 2000A 4P fisso sentinel Energy

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale                                                               | 2000 A |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2           | 66 kA  |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2           | 66 kA  |

##### Condizioni di impiego

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Tensione di isolamento nominale Ui         | 1000 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 12000 V |
| Tipo di tensione di alimentazione          | AC      |

##### Architettura

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

##### Unità di sgancio

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tempo di risposta alla chiusura | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

##### Architettura

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |
|-------------------------------------|-------------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |