



FL118A

### Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X400X250мм

#### Технічні характеристики

##### Розміри

Висота	650 mm
Ширина	400 mm
Глибина	250 mm
Товщина бічної стінки	1,2 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Клас захисту	Клас ізоляції I
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

##### Обладнання

Кількість секцій по ширині	0
Кількість отворів у фланцевій пластині	2

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Настінний монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Ні

##### Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

##### Обладнання

Кількість рядів щита	4
----------------------	---

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

##### Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

##### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так