



FL118A

Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X400X250мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	650 mm
Ширина	400 mm
Глибина	250 mm
Товщина бічної стінки	1,2 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість секцій по ширині	0
Кількість отворів у фланцевій пластині	2

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Обладнання

Кількість рядів щита	4
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

Електричний струм

Номинальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes