



FL117A

**Armario orionplus metálico con puerta opaca, 650x400x200 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	650 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	200 mm
Grosor de la pared lateral	1,2 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	3 lados 7 mm Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	0
Número de aberturas de la placa de brida	2

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

**Equipo**

Número de filas	4
-----------------	---

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	250 A
----------------------------	-------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí