



FL117A

**Ormar Orion Plus, 650x400x200 mm, IP65 puna vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	650 mm
Širina	400 mm
Dubina	200 mm
Debljina bočnog zida	1,2 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

**Oprema**

Broj sekcija u širinu	0
Broj otvora ploče	2

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

**Oprema**

Broj redova	4
-------------	---

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
Broj brava	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

**Električna struja**

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da