



FL111A

Porte, orion plus, opaque, métallique, CL1, pour coffret, 500X400X160mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	160 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,20 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Equipement

Nombre de rangées	3
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui