



FL114A

Ormar Orion Plus, 600x400x200 mm, IP65 puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	600 mm
Širina	400 mm
Dubina	200 mm
Debljina bočnog zida	1,2 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Električna struja

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da