



10116084

Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 1 |
| Broj modula | 1 |

Materijali

| | |
|-----------------|-----------------|
| Boja | Aluminij |
| RAL kod | 9006 |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš |
| Materijal | Duroplastika |
| Obrada | Lakirano |

Dimenzije

| | |
|--------|----------|
| Visina | 80,50 mm |
| Širina | 80,50 mm |
| Dubina | 9,90 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK02 |

Tekst

| | |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |