




LFF2003589016

T-komad, bezhalogeni, LF/LFF 20x35mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	20 mm
Širina	33 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

LF 20x35	
----------	--