




16516069

Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", Q.1/Q.3, p.bijela pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

##### Materijali

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Polarna bijela  |
| RAL kod         | 9010            |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš |
| Materijal       | Duroplastika    |
| Obrada          | Neobrađeno      |

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 55 mm |
| Širina | 55 mm |
| Dubina | 25 mm |

##### Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

##### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

##### Tekst

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Otisak                        | Bez otiska/natpisa                          |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom                   |
| Rasvjeta                      | Za nadzorni i krug rasvjete                 |
| Taster                        | Takoder za KNX aplikacije: taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za osvijetljene tipke tastera               |

##### Pogodno za

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |