



LF6023049016

Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	230 mm

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

FB 60x230 / LF 60x230	
-----------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

