




BTH480E

Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné Idn	300 mA
	500 mA
	1000 mA

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,50 - 3,50 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	15 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	7000
Endurance électrique en nombre de cycles	1000

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée

Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	213 mm
Profondeur	69 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

