



BTH480E

**Aardlekelement 4-polig 125 A instelbare mA high immunity**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	300 mA 500 mA 1000 mA

**Uitvoering**

Aantal polen	4
--------------	---

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
----------------	----------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	15 W
--	------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	7000
Elektrische levensduur in aantal cycli	1000

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	6000 V

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

**Capaciteit**

Aantal modules	6
----------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

**Afmetingen**

Hoogte	103 mm
Breedte	213 mm
Diepte	69 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

