



LF3006088014

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	30 mm
Šířka	57 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Hnědá
Kód RAL	8014

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Vhodné pro

LF 30x60	
----------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano