



TYF120

### Interface KNX/IP, 2 modules, IP20

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

##### Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

##### Dimensions

Nombre d'unités de largeur	2
----------------------------	---

##### Raccordement

Type de connexion / prise	RJ45
---------------------------	------

##### Textes

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de raccordement Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
----------------------	---

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui