



TYF120

### Interface IP / KNX

#### Características técnicas

##### Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

##### Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Dimensões

Número de unidades de largura	2
-------------------------------	---

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	RJ45
------------------------	------

##### Textos

Tipo de ligação	Ligação da tensão de alimentação através do terminal KNX Com ligação RJ45 para redes Ethernet/IP
-----------------	---

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim