



TYF120

## Interface IP / KNX

### Características técnicas

#### Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

#### Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

#### Dimensões

Número de unidades de largura	2
-------------------------------	---

#### Conexão

Tipo de conector/ficha	RJ45
------------------------	------

#### Texto

Tipo de ligação	Ligação da tensão de alimentação através do terminal KNX Com ligação RJ45 para redes Ethernet/IP
-----------------	---

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim