



TYF120

## KNX/IP brána

### Technické vlastnosti

#### Vybavení

|               |     |
|---------------|-----|
| Webový server | Ano |
|---------------|-----|

#### Napětí

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Provozní napětí              | 24 - 24 V |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V |

#### Nastavení

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Podporovaný režim nastavení | ETS |
|-----------------------------|-----|

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

#### Rozměry

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet jednotek šířky | 2 |
|----------------------|---|

#### Připojení

|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ konektoru/zástrčky | RJ45 |
|------------------------|------|

#### Texty

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ připojení | Připojení provozního napětí připojovací svorkou<br>S připojením RJ45 pro síť Ethernet/IP |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |