



TYF120

## KNX/IP brána

### Technické vlastnosti

#### Vybavení

Webový server Ano

#### Napětí

Provozní napětí 24 - 24 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Rozměry

Počet jednotek šířky 2

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky RJ45

#### Texty

Typ připojení Připojení provozního napětí připojovací svorkou  
S připojením RJ45 pro síť Ethernet/IP

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano