



FL128A

### Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 800mm p 300mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 950 mm |
| Largeur                                    | 800 mm |
| Profondeur                                 | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.2 mm |

##### Sécurité

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                     |
| Classe de protection    | Classe I                 |
| Type de verrouillage    | Triangle 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                     |

##### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

##### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

##### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

##### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 6 |
|----------------|---|

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |