



FL128A

### Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 800mm p 300mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Equipement

Nombre rangées	6
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui