



FL129A

Quadro in lamiera a parete con porta cieca H1250 L600 P250 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1250 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Equipaggiamento

Numero di file	8
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si