



FL124A

**Orion Plus metaal volle deur 800X600X300**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	1,2 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

**Uitrusting**

Aantal flensplaatopeningen	2
----------------------------	---

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Uitrusting**

Aantal rijen	5
--------------	---

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja