



FL124A

Armario orionplus metálico con puerta opaca, 800x600x300 mm

Características técnicas

Dimensiones

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Altura                     | 800 mm |
| Anchura                    | 600 mm |
| Profundidad                | 300 mm |
| Grosor de la pared lateral | 1,2 mm |

Seguridad

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP65                                      |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento I                    |
| Tipo de cerradura                   | triangular de 7 mm<br>Cerradura con llave |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                                      |

Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |
|------------------------------------------|---|

Instalación, montaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en                      | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |

Materiales

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Gris claro                 |
| Código RAL  | 7035                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

Equipo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 5 |
|-----------------|---|

Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 1  |
| Número de bloqueos                 | 2  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 250 A |
|----------------------------|-------|

Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |