



FL124A

orion+ Obudowa stalowa 800x600x300mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	800 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	1,2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	2
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	5
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak