



HXC024H

Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 3 A

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Raccordement

Type de contacts 1O+1F

Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

Équipement

Nombre de contacts inverseurs 0

Nombre de contacts NC 1

Sécurité

Classe de protection (IP) IP4X