



HXC024H

Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15

3 A

Connettività

Tipo di connessione

Terminale a vite

Connessione

Tipo di contatto

1NC+1NO

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale

3 W

Equipaggiamento

Numero di contatti INV

0

Numero di contatti NC

1

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP4X