



HXC024H

Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 230 V AC15 3 A

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Typ kontaktu 1R + 1S

Napětí

Typ napájecího napětí AC/DC

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 3 W

Vybavení

Počet kontaktů INV 0

Počet kontaktů NC 1

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP4X