



FL120A

### Quadro in lamiera a parete con porta cieca H650 L500 P250 orion plus

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza              | 650 mm |
| Larghezza            | 500 mm |
| Profondità           | 250 mm |
| Spessore dei fianchi | 1,2 mm |

##### Protezione

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                              |
| Classe protezione                       | Isolamento classe I               |
| Tipo di bloccaggio                      | 3 lati 7 mm<br>Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10                              |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

##### Installazione, montaggio

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montaggio su             | Installazione a parete |
| Adatto per l'uso esterno | No                     |

##### Materiali

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Grigio chiaro        |
| Codice RAL  | 7035                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Acciaio              |

##### Equipaggiamento

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 4 |
|----------------|---|

##### Porta / coperchio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Numero di serrature                  | 2  |
| Porta/frontale trasparente           | No |

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 250 A |
|-------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |