



FL120A

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500X650X250**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	650 mm
Πλάτος	500 mm
Βάθος	250 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,2 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
------------------------------------	---

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	4
----------------	---

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	2
Με διάφανη πόρτα	Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	250 A
------------------	-------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι