



FL120A

## Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X500X250мм

### Технічні характеристики

#### Розміри

Висота	650 mm
Ширина	500 mm
Глибина	250 mm
Товщина бічної стінки	1,2 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Клас захисту	Клас ізоляції I
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

#### Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	2
--	---

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Настінний монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Ні

#### Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

#### Обладнання

Кількість рядів щита	4
----------------------	---

#### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

#### Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так