



MBS606

Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)	10 kA
Jmenovitý proud při -15 °C	7,3 A
Jmenovitý proud při -10 °C	7,1 A
Jmenovitý proud při -5 °C	7 A
Jmenovitý proud při 0 °C	6,8 A
Jmenovitý proud při 5 °C	6,7 A
Jmenovitý proud při 10 °C	6,6 A
Jmenovitý proud při 15 °C	6,4 A
Jmenovitý proud při 20 °C	6,3 A
Jmenovitý proud při 25 °C	6,1 A
Jmenovitý proud při 30 °C	6 A
Jmenovitý proud při 35 °C	5,8 A
Jmenovitý proud při 40 °C	5,7 A
Jmenovitý proud při 45 °C	5,5 A
Jmenovitý proud při 50 °C	5,3 A
Jmenovitý proud při 55 °C	5,1 A
Jmenovitý proud při 60 °C	5 A
Jmenovitý proud při 65 °C	4,8 A
Jmenovitý proud při 70 °C	4,6 A

Architektura

Typ pólu	3P+N
Vypínací charakteristika	B

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez výstupní quickconnect svorky, pro flexibilní vodič	1,5 - 4,0 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez výstupní quickconnect svorky, pro plný vodič	1,5 - 4,0 mm ²

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect quickbusbar
Typ horního připojení modulárních zařízení	quickconnect
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
---	---

Třída omezení energie I ² t	3
--	---

Ochrana před vzdušnou vlhkostí	Pro všechny klimatické podmínky
--------------------------------	---------------------------------

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,80 W
--	--------

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
---------------	--------------

Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
--	------------------

Rozměry

Výška	83,40 mm
-------	----------

Šířka	70 mm
-------	-------

Hloubka	70 mm
---------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----
