



FL126A

### Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 600mm p 300mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,2 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Equipement

Nombre de rangées	6
-------------------	---

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui