



FL126A

orion plus IP65 PO a.950 l.600 p.300

### Características técnicas

#### Dimensões

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 950 mm |
| Largura                     | 600 mm |
| Profundidade                | 300 mm |
| Espessura da parede lateral | 1,2 mm |

#### Segurança

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP65                                |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I              |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10                                |

#### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
|----------------------------------------|---|

#### Instalação, montagem

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

#### Materiais

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cor        | Cinzentos-claros |
| Código RAL | 7035             |
| Tratamento | Revestido a pó   |
| Material   | Aço              |

#### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 6 |
|-----------------|---|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 2   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

#### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 250 A |
|------------------|-------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |