



FL126A

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	950 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	300 mm
Tloušťka bočnice	1,2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	2
------------------------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	6
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	2
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
-----------------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano