



FL126A

Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	950 mm
Ширина	600 mm
Глибина	300 mm
Товщина бічної стінки	1,2 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	2
--	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Обладнання

Кількість рядів щита	6
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2

Електричний струм

Номинальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes