



FL121A

### Quadro in lamiera a parete con porta cieca H800 L500 P200 orion plus

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	800 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

##### Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

##### Equipaggiamento

Numero di file	5
----------------	---

##### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No

##### Corrente

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì