



HWX030H

Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	300 VA
Consommation de maintien	5 VA

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 30 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

Fonctions

Temporisé	Non
-----------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui