



10419939

Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, alulook

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules 0

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	83 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Montagewijze Geschikt voor montage op brandbare ondergrond
Voor horizontale en verticale montage

Geschikt voor

Serie berker S.x
Serie berker S.1