



MCS113



Minibrytare QuickConnect 1-polig 13A C-karakteristik 6kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	13 A
Märkkortslutningbrytförmåga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1	6 kA
Märkström -15°C	16,41 A
Märkström -10°C	16,07 A
Märkström -5°C	15,72 A
Märkström vid 0°C	15,36 A
Märkström 5°C	14,99 A
Märkström 10°C	14,61 A
Märkström 15°C	14,23 A
Märkström vid 20°C	13,83 A
Märkström 25°C	13,42 A
Märkström 30°C	13 A
Märkström 35°C	12,56 A
Märkström vid 40°C	12,11 A
Märkström vid 45°C	11,64 A
Märkström vid 50°C	11,16 A
Märkström 55°C	10,64 A
Märkström 60°C	10,11 A
Märkström 65°C	9,54 A
Märkström 70°C	8,94 A

Arkitektur

Antal poler	1P
Kurva	C

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	6 kA
---	------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80 Nm

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm ²
Anslutningsarea utgående QuickConnect, för flexibel ledare	1,5 - 4,0 mm ²
Area flexibel ledare	1 - 25 mm ²
Area solid ledare	1 - 35 mm ²
Anslutningsarea utgående snabbanslutning, solid ledare	1,5 - 4,0 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 Nm
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BIconnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Installation, montering

360 graders monteringsposition möjlig Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2 2

Energibegränsningsklass I²t 3

Luftfuktighetskydd För alla klimat

Driftstemperatur -25 - 70 °C

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 2,29 W

Anslutning

Anslutningstyp quickconnect

Övre anslutning för normkomponenter Anpassad anslutningsplint

Nedåtriktad anslutning för normkomponenter Anpassad anslutningsplint

Dimensioner

Höjd 83,40 mm

Bredd 17,50 mm

Djup 70 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

