



LT253

Mespatroonlastscheider NH2, boutaansl. M10 of railsyst., voor op railsysteem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	15,20 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	400 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 - 300 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 - 300 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	20 - 20 NM
----------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	37 W
----------------------------------	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	800
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

Afmetingen

Hoogte	306 mm
Breedte	210 mm
Diepte	130 mm
Afstand railsysteem	60 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja