



LT253

Rastavljač NH2, 3x400A, SS 60mm, izlaz: priključak M10

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja	400 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947	15,20 kA
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	400 A

##### Osigurač

Veličina osigurača	NH2
--------------------	-----

##### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	70 - 300 mm <sup>2</sup>

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

##### Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	20 - 20 Nm
------------------------	------------

##### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

##### Snaga

Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub>	37 W
---	------

##### Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	800
Električna izdržljivost u broju ciklusa	200
Ukupni vijek trajanja (mehanička i električna izdržljivost) IEC 60947-3 Tabela 4	1000

##### Napon

Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub>	8000 V

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
-------------------------------	------

##### Dimenzije

Visina	306 mm
Širina	210 mm
Dubina	130 mm
Udaljenost sabirnica	60 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	Sabirnički sistem
---------------	-------------------

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da