



LT253

## NH2 pojistkový odpínač 3x400A na přípojnice rozteč 60mm, M10

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Jmenovitý proud                                                  | 400 A    |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947 | 15,20 kA |
| Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B                    | 400 A    |

#### Pojistka

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH2 |
|-------------------|-----|

#### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 70 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 70 - 300 mm <sup>2</sup> |

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25 - 55 °C |
|------------------|-------------|

#### Instalace, montáž

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Jmenovitý utahovací moment | 20 - 20 Nm |
|----------------------------|------------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 37 W |
|----------------------------------------------|------|

#### Trvanlivost

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Mechanická životnost v cyklech                                        | 800  |
| Elektrická životnost v počtu cyklů                                    | 200  |
| Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4 | 1000 |

#### Napětí

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí                          | 1000 V |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP3X |
|-----------------|------|

#### Rozměry

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Výška                | 306 mm |
| Šířka                | 210 mm |
| Hloubka              | 130 mm |
| Vzdálenost přípojníc | 60 mm  |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | System přípojníc |
|--------|------------------|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |