




38122145



Jal.sch. 2P + c.st, berker R.classic zwart

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar 2-polig
------------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Serie berker R.classic
