



FP63SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 800 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	950 mm
Bredd	800 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	6
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----