



ST303

**Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Uitgangsspanning	8 - 12 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Uitgangsspanning 2	12 V

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	8 VA
Vermogen	8 VA
Opgenomen vermogen in W	8 W

**Afmetingen**

Hoogte	111 mm
Breedte	35 mm
Diepte	65 mm
Afmetingen	111 x 35 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

**Samenstelling**

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	4000 V
------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Stroom / temperatuur**

Intensiteitsuitgang 1	1 A
Intensiteitsuitgang 2	0,67 A
Nominale secundaire stroom (I <sub>sr</sub> )	1 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM

**Compatibiliteit**

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

