



ST303N

Tekniska egenskaper

Spänning

Utspanning	8 - 8 V
Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	7 W
Energiförbrukning VA	8 VA
Ström	8 VA
Förbrukad effekt i W	8 W

Dimensioner

Höjd	111 mm
Bredd	35 mm
Djup	65 mm
Dimensioner	111 x 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	4000 V
--	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 10 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 16 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Intensitetsutgång 1	1 A
Max. intensitet för sekundär	1 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja